

Etiqueteuse Universelle



Marque : JMV Robotique

Référence : LAB500

Prix : 8,363.67 € HT

Descriptif :

Caractéristiques:

Etiqueteuse universelle Haute cadence – jusqu’à 4000/heure Convient à l’étiquetage de boîtiers Jewel et DVD, pochettes CD, cassettes audio et VHS, et autres produits Pose de scellés à plat ou à cheval sur boîtiers CD, DVD, pochettes, etc. Machine de table Compact et transportable

L’étiqueteuse LAB500 de JMV Robotique est destinée à déposer en automatique des étiquettes adhésives sur tous types de produits, et cela jusqu’à 4000 pièces par heure. Elle traite les boîtiers CD et DVD, pochettes CD, boîtiers VHS, cassettes audio, ainsi que les étuis pharmaceutiques, même plats, et tout produit de surface plane.

La LAB500 peut être utilisée en monoposte ou incorporée dans une ligne de fabrication. Plusieurs LAB500 peuvent être assemblées pour former une solution complète d’étiquetage de code barre, de numéro de série, de fermeture de rabat et d’application du scellé. Une option d’imprimante peut être rajoutée pour imprimer les étiquettes en temps réel.

Etiquetage

La LAB500 peut appliquer des étiquettes de produit, de promotion ou de code barre sur tout emballage jusqu’à 50mm (2 ") d’épaisseur et 210mm (8.3 ") de largeur, et de toute longueur. L’étiqueteuse universelle LAB500 utilise des étiquettes en papier ou plastique, avec une laize transparente ou non transparente, ou des scellés. Les étiquettes peuvent être pliées en accordéon ou sur rouleau.

[Réservoir d’alimentation automatique \(option FF500\)](#)

Le réservoir de la LAB500 peut contenir des pochettes CD en papier, plastique et Tyvek, boîtiers Jewel CD et CD Slim, boîtiers DVD et tout autre produit de surface plane. Le réservoir d’une hauteur de 325mm peut contenir typiquement 220 pochettes CD ou 34 boîtiers CD et peut être rempli sans arrêter la machine.

[Fermeture rabat en option \(option TT500\)](#)

Avec l'option de réservoir d'alimentation, la LAB500 permet aussi de fermer automatiquement le rabat de pochettes CD en papier, Tyvek ou autre type d'enveloppe. A la place du rabat siliconé autocollant, une pastille peut être collée par la machine pour fermer le rabat.

[Scelleuse en option \(option TT500\)](#)

Cette option de la LAB500 appose des scellés sur les pochettes et boîtiers CD. Les scellés peuvent également être collés à cheval sur les boîtiers CD ou sur le bord ouvert des pochettes en carton. Les étiquettes de scellés peuvent être en papier ou plastique, transparentes ou opaques.

[Lien vers la fiche du produit](#)